

# PHILIPS

Stoječe svetilke/svetilke  
za osvetlitev poti Otis 4,3  
W

Ultra učinkovita

2700 K

Nerjavno jeklo

Vodoodporna



8720169351356



## Naša najbolj energetske učinkovita svetila LED doslej.

Ultra učinkovita zunanja svetila Philips Otis temeljijo na revolucionarni novi tehnologiji, ki omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Zaradi neverjetne življenjske dobe 50.000 ur zdržijo ta svetila več kot dvakrat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetil LED, pri čemer porabijo kar 50 % manj energije – ravno to je potrebno za bolj trajnosten planet.

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita

### Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

### Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna
- Vzdržljiva zasnova s premazom PowerShield

### Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

8720169351356

**Posebne značilnosti**

- Zmogljiva svetloba

**Visokokakovostna svetloba**

- Topla bela svetloba – 2700 K

# Značilnosti

## Dolga življenjska doba do 50.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

## Ultra učinkovita



Porabi vsaj 50 % manj energije v primerjavi z enakovrednimi Philipsovimi standardnimi sijalkami LED.

## 5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

## Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

## Vzdržljiva zasnova



Zaščitena s premazom PowerShieldDa bodo vaša zunanja svetila v odličnem stanju, uporabljamo visokokakovostni praškasti premaz, ki ga napaja Interpon, blagovna znamka družbe AkzoNobel. Bolj trdna kot običajne barve štiti pred bledenjem, praskami, vdolbinami in rjo ter zagotavlja dolgotrajno lepoto in učinkovitost.

## IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

## Zmogljiva svetloba

To Philipsovo zunanje svetilo daje močno svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

## Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Nerjavno jeklo
- Material: Nerjaveče jeklo

## Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjске odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stoječe svetilke/svetilke za osvetlitev poti
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Poraba energije

- Moč: 4,3 W

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,85 kg
- Višina: 60 cm
- Dolžina: 14 cm
- Širina: 14 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: B
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169351356
- Neto teža: 0,85 kg
- Bruto teža: 1,02 kg
- Višina: 61 cm
- Dolžina: 15 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdaje: 2025-05-01  
Različica: 0.241

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)