

PHILIPS

Stenske luči Sunera
25 W, E27, brez sijalke

Zunanja svetila

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna

8720169351455



Uživajte v čudovitem vrtu

Ta zunanja svetilka Philips Sunera je zasnovana glede na najnovejše trende in življenjske sloge, da ustvari ambient, ki ste si ga vedno želeli.

Enostavna uporaba

- Sijalka ni priložena

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Sijalka ni priložena

Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt

Sodobno oblikovana svetila Philips so elegantna in minimalistična, lepa podnevi in ponoči, ne da bi zasenčila vrt ali teraso. Na voljo je široka paleta svetil, zato boste zagotovo našli takšno, ki bo ustrezala vašemu zunanjemu prostoru in okusu.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitve v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material



Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,91 kg
- Višina: 22 cm
- Dolžina: 17 cm
- Širina: 20 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Pritrditev/vznožek: E27
- Največja moč nadomestne sijalke: 25 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169351455
- Neto teža: 0,91 kg
- Bruto teža: 1,1 kg
- Višina: 26 cm
- Dolžina: 19 cm
- Širina: 23 cm



Datum izdaje: 2025-03-12
Različica: 0.243

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com