

PHILIPS

Stenske svetilke Geri
EU,

Ultra učinkovita solarna
svetila

2700 K

Črna

Od mraka do zore; senzor;
solarno; vodoodporno



8720169361904



Resnično dolga življenjska doba z zamenljivo svetilko in baterijami

Philips Geri je zanesljiva solarna svetilka, ki deluje dlje časa, zmanjšuje porabo energije in podpira trajnost, saj je resnično dolgotrajna z zamenljivo svetilko in baterijami. Zaščitni premaz PowerShield zagotavlja vašim zunanjim lučem dolgo življenjsko dobo.

Varčne svetlobne rešitve

- Ultra učinkovita solarna svetila

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt

Vrhunska kakovost

- Vzdržljiva zasnova s premazom PowerShield

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti


- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor

Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti

Ultra učinkovita solarna svetila




S Philipsovimi ultra učinkovitim solarnim sistemom ta svetila svetijo do 35 ur s polno napolnjeno baterijo. Uživate v močni svetlobi vso noč ali celo v slabem oz. oblačnem vremenu.

Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt

Sodobno oblikovana svetila Philips so elegantna in minimalistična, lepa podnevi in ponoči, ne da bi zasenčila vrt ali teraso. Na voljo je široka paleta svetil, zato boste zagotovo našli takšno, ki bo ustrezala vašemu zunanjemu prostoru in okusu.

Vzdržljiva zasnova



Zaščitena s premazom PowerShield Da bodo vaša zunanja svetila v odličnem stanju, uporabljamo visokokakovostni praškasti premaz, ki ga napaja Interpon, blagovna znamka družbe AkzoNobel. Bolj trdna kot običajne barve ščiti pred bledenjem, praskami, vdolbinami in rjo ter zagotavlja dolgotrajno lepoto in učinkovitost.

IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor



Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjске odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Da
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Od mraka do zore, Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 3,2

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,3466 kg
- Skupna višina: 260 mm
- Celotna dolžina: 190 mm
- Skupna širina: 230 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 500/25
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: DC 4
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169361904
- Neto teža: 1,32 kg
- Bruto teža: 1,77 kg
- Višina: 31,8 cm
- Dolžina: 23,5 cm
- Širina: 23,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.239

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com