

PHILIPS

Sijalka z žarilno
nitko ST64 27K


Ultra učinkovita solarna
svetila

2700 K

Steklo

Solarne luči

8720169361980



Resnično dolga življenjska doba z zamenljivo svetilko in baterijami

Philipsova solarna sijalka, zasnovana posebej za ultra učinkovita zunanja svetila.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti


Dolga življenjska doba do 15.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 15.000 ur. Lahko ste

povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Prozorna
- Material: Steklo

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Solarne luči

Poraba energije

- Poraba energije: 2,5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,04 kg
- Skupna višina: 130 mm
- Celotna dolžina: 60 mm
- Skupna širina: 60 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 500
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: DC 27
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost

- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169361980
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,1 kg
- Višina: 15,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 8,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.263

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com