

PHILIPS

Stenske svetilke
Tylus 6 W

Ultra učinkovita solarna
svetila

3000 K

Črna

Senzor; solarno; vodoodporno



8720169362208



Dolgotrajna vrtna svetilka na sončno energijo za vse letne čase

Philips je razvil ultra učinkovito zunanje svetilko LED na sončno energijo, ki z novo tehnologijo omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Z neverjetno življenjsko dobo 50.000 ur zdrži več kot 5-krat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetilk LED. Rešitev, ki jo potrebujemo za bolj trajnostno življenje.

Enostavna namestitev

- Napeljava ni potrebna

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Vključuje senzor gibanja za priročnost in zanesljivost

Visokokakovostna svetloba

- Močna bela svetloba – 3000K


Značilnosti

Napeljava ni potrebna



Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

Dolga življenjska doba do 50.000 ur




Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste doma uživali v popolnem svetlobnem vzdušju.

Visokokakovosten material



Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Vključuje senzor gibanja za priročnost in zanesljivost



Vgrajen je senzor gibanja, ki vas pozdravi, ko se vračate domov, ali opozori na goste.

Močna bela svetloba – 3000K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja močno belo svetlobo s 3000 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Da
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 120 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 6

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,84 kg
- Skupna višina: 160 mm
- Celotna dolžina: 170 mm
- Skupna širina: 150 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1000/50
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: DC 4
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169362208
- Neto teža: 0,84 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Višina: 18,5 cm
- Dolžina: 21,5 cm
- Širina: 17,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.280

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com