

PHILIPS

Stenske svetilke Lois
EU,

Zunanja svetila

5000K

Črna

Vodoodporna



8720169365209



Močna svetloba, dolgotrajna kakovost

Zunanje žarometne svetilke Philips Lois zagotavljajo močno svetlobo s trpežno zasnovo, ki zagotavlja dolgotrajno osvetlitev vašega vrta.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in pravo steklo

Zasnovano za uporabo na prostem

- Raven odpornosti na vremenske pogoje: IP65

Posebne značilnosti

- Vključuje senzor gibanja za priročnost in zanesljivost

Visokokakovostna svetloba

- Visoka svetilnost

Značilnosti

Dolga življenjska doba do 15.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 15.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Visokokakovosten aluminij in pravo steklo



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in pravega stekla.

Raven odpornosti na vremenske pogoje: IP65

Raven zaščite IP vsebuje dve številki, ki označujeta zaščito pred trdnimi snovmi, kot je prah, ali tekočinami, kot je dež. Raven IP65 pomeni, da so ti nosilci za svetilke zaščiteni pred pršenjem vode iz vseh smeri in so primerni za zunanjo uporabo.

Vključuje senzor gibanja za priročnost in zanesljivost



Vgrajen je senzor gibanja, ki vas pozdravi, ko se vračate domov, ali opozori na goste.

Visoka svetilnost

Osvetlite svoj dom s kakovostno svetlobo

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 5000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 20

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,275 kg
- Skupna višina: 160 mm
- Celotna dolžina: 130 mm
- Skupna širina: 60 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 2050
- Barva svetlobe: 5000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Koda IP: IP65 | Odporno na prah in na curek
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169365209
- Neto teža: 0,26 kg
- Bruto teža: 0,31 kg
- Višina: 16,6 cm
- Dolžina: 6,7 cm
- Širina: 13,7 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.194

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com