

PHILIPS

Stenske svetilke
Virona 1,8 W

Zunanje solarno svetilo


2700 K

Črna

Od mraka do zore; solarno;
vodoodporno



8720169386815



Vrtna svetilka na sončno energijo za vse letne čase

Svetilka Philips Virona je zanesljiva svetilka na sončno energijo, ki sveti dlje časa, zmanjšuje porabo energije in podpira trajnost.

Enostavna namestitev

- Napeljava ni potrebna

Varčne svetlobne rešitve

- Sončna energija
- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje


Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti

Napeljava ni potrebna

Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

Sončna energija

Luči na sončno energijo Philips so zasnovane, da optimalno izkoristijo energijo sonca in poskrbijo za svetlobo, ki traja dlje. Pri tem ne porabljajo električne energije, zato lahko privarčujete pri računih za elektriko in doprinesete svoj delež k varovanju okolja.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 15.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Visokokakovostna svetloba LED


Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vključijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

Visokokakovosten material

Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Topla bela svetloba – 2700 K

Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjске odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Da
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Od mraka do zore, Solarne luči, Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 1,8

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,467 kg
- Skupna višina: 120 mm
- Celotna dolžina: 130 mm
- Skupna širina: 110 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 200
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: DC 4
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169386815
- Neto teža: 0,42 kg
- Bruto teža: 0,49 kg
- Višina: 13 cm
- Dolžina: 14,2 cm
- Širina: 11,4 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.344

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com