PHILIPS

Linearna svetilka Projectline

Svetilo LED

Prek stenskega stikala izberite 1 temperaturo – 3000K/6500K/ 4000K

Enostavna namestitev z vtičem, uporabite privzeto barvno temperaturo: 3000K

60 cm

Možnost priklopa do 8 svetil

8720169510395

Profesionalna kakovost za vaš projekt

Energetsko učinkovite, profesionalne, linearne svetilke LED za različne vrste uporabe. Linearna svetilka ProjectLine podpira varčevanje z energijo in ustreza širokemu naboru vrst uporabe. Naša nova generacija linearnih svetilk zdaj omogoča izbiro najudobnejše barvne temperature med tremi vnaprej določenimi načini osvetlitve, v skladu z najljubšim časom v dnevu. Linearna svetilka je primerna za namestitev na steno (vodoravno) in strop.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 30.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost
Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost
Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 30.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 30.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava
- Barva: Bela
- Material: PVC
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat

Trpežnost
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +40 °C

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): >80
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 3000, 4000, 6500
- Začetna barvnost: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 750 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: kot svetlobnega snopa 120°
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Nasičena rdeča (R9): <50
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 120 lm/W
- Enotna ocena bleščanja CEN: 25

Razno
- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Dodatne funkcije: ProjectLine, Vodoodporna

Druge značilnosti
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje
- Vhodna napetost: 220 do 240
- Vzgonski tok: 3,47 A
- Čas zagona: 0,124 ms
- Faktor moči (frakcija): 0.5

Poraba energije
- Poraba energije: 6,5
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 32 mm
- Celotna dolžina: 585 mm
- Skupna širina: 20 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Kabel: -
- Povezava: Omrežna vtičnica
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabni življenjski dobi 35000 h: 7,5
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: -
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK02 | 0,2 J standardno
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 211
- Primerno za naključno preklapljanje: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169510395
- Neto teža: 0,18 kg
- Bruto teža: 0,24 kg
- Višina: 3,2 cm
- Dolžina: 83,5 cm
- Širina: 4 cm

Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.219

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com