

PHILIPS

Tirnica za osvetlitev
Shea

Tračna svetila

Brez sijalke

Bela



8721103039798



Zasnovan za preprosto namestitev in neskončne možnosti povezave.

Sistem visokonapetostnih tirnic za osvetlitev Philips EasyLink vam omogoča namestitev zelenih luči kamorkoli na strop. Na eni tirnici lahko preprosto dodate in odstranite vrsto različnih sijalk in svetil, brez potrebe po dodatnih virih napajanja. Ima tanko obliko, ki se zlije z vašo notranjo opremo.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja
- Osvetlite svoj dom po svoje

Neomejene možnosti

- Neskončne možnosti prilagajanja

Dopolni vaš prostor

- Tanko in elegantna zasnova

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Osvetlite svoj dom po svoje

Zelo združljivo s širokim naborom standardnih ter povezanih sijalk in reflektorjev, kar vam omogoča večji nadzor nad vašo izkušnjo osvetlitve. Izberete lahko vrsto osvetlitve, ki najbolj ustreza vašim željam, na primer sijalka z možnostjo zatemnitve, ki jo lahko prilagodite na daljavo, ali takšno, ki zagotavlja popolnoma nastavljivo hladno do toplo belo svetlobo.

Neskončne možnosti prilagajanja




Uživajte v vsestranskosti razširljive osvetlitve s tirnicami. Izberite dolžino tirnice, napajanje in sijalke, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam, s široko paleto različnih svetil, med katerimi lahko izbirate.

Tanka in elegantna zasnova

S tanko 17-milimetrsko zasnovo se te tirnice za osvetlitev čudovito zlijejo z okolico ter preostalim pohištvom in slogom vašega doma, zaradi česar so odlična izbira za skoraj vsako opremo.

Visokokakovosten kovinski material



Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Baterije so priložene: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Jedilnica, Garaža, Dvorana, Pisarna, Kuhinja, Dnevna soba
- Slog: Sodobno
- Tip: Tračna svetila

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 50 mA

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,821 kg
- Skupna višina: 190 mm
- Celotna dolžina: 1.000 mm
- Skupna širina: 50 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 3 leta

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Največja moč nadomestne sijalke: 15
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103039798
- Neto teža: 0,77 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Višina: 101,5 cm
- Dolžina: 8,4 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.298

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com