

PHILIPS

Metrski podaljšek
tirnice za osvetlitev

Tračna svetila

Nastavek

Bela

8721103040190



Zasnovan za preprosto namestitvev in neskončne možnosti povezave.

Sistem visokonapetostnih tirnic za osvetlitev Philips EasyLink vam omogoča namestitvev zelenih luči kamorkoli na strop. Na eni tirnici lahko preprosto dodate in odstranite vrsto različnih sijalk in svetil, brez potrebe po dodatnih virih napajanja. Ima tanko obliko, ki se zlije z vašo notranjo opremo.

Posebne značilnosti

- Za vsak prostor v vašem domu

Neomejene možnosti

- Neskončne možnosti prilagajanja

Dopolni vaš prostor

- Tanko in elegantna zasnova

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten material

Značilnosti

Za vsak prostor v vašem domu

Philipsov reflektor je uporaben in hkrati izjemno eleganten, zato bo popestril vsak prostor v vašem domu.

Neskončne možnosti prilagajanja




Uživajte v vsestranskosti razširljive osvetlitve s tirnicami. Izberite dolžino tirnice, napajanje in sijalke, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam, s široko paleto različnih svetil, med katerimi lahko izbirate.

Tanka in elegantna zasnova

S tanko 17-milimetrsko zasnovo se te tirnice za osvetlitev čudovito zlijejo z okolico ter preostalim pohištvo in slogom vašega doma, zaradi česar so odlična izbira za skoraj vsako opremo.

Visokokakovosten material



Trajen in privlačen kovinski material za privlačno in dolgotrajno naložbo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Baterije so priložene: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Jedilnica, Garaža, Dvorana, Pisarna, Kuhinja, Dnevna soba
- Slog: Sodobno
- Tip: Tračna svetila

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 8000 mA

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,376 kg
- Skupna višina: 20 mm
- Celotna dolžina: 1.000 mm
- Skupna širina: 30 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 3 leta

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103040190
- Neto teža: 0,38 kg
- Bruto teža: 0,46 kg
- Višina: 101,5 cm
- Dolžina: 4,5 cm
- Širina: 3 cm



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.244

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com