

# PHILIPS

Reflektor 35 W  
PAR16 GU10

Ultra učinkovita

2700 K

215 lm

50000h



8721103047564



## Popolnoma edinstvena sijalka

Philipsovi LED-reflektorji oddajajo usmerjeno jasno svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Ta žaromet je popolna dolgotrajnejša zamenjava za 35-W žaromete z vžnožkom GU10.

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih žarnicah

### Izberite sonaravno rešitev

- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

### Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Izdelano za udobje vaših oči

# Značilnosti

**Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih sijalkah**



Standardna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske žarnice.

**Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let**



Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

**Izdelano za udobje vaših oči**



Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 215 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 179 lm/W

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8721103047564
- EOC: 872110304756400
- Ime izdelka: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND UE SRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.25
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 1,2 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W

#### Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 54 mm
- Celotna dolžina: 54 mm
- Skupna širina: 50 mm

#### Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 390 cd

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103047564
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,11 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-03  
Različica: 0.159

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)