

PHILIPS

Motna sijalka z žarilno
nitko 75 W A60 E27

Ultra učinkovita

2700 K

1095 lm

50000h

Možnost zatemnitve



8721103051998



Svetilka UltraEfficient, naše najbolj energetske učinkovite sijalke LED

Sijalke LED Philips UltraEfficient zagotavljajo čudovito svetlobo, nudijo izjemno dolgo življenjsko dobo 50.000 ur in zagotavljajo takojšnje in znatne prihranke energije. Z našo zaupanja vredno zasnovo EyeComfort zmanjšajte pogoste zamenjave sijalk in uživajte v svetlobi, ki je prijetna za oči.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Zasnovano za daljšo življenjsko dobo in varčevanje z energijo

- Vsakodnevni vklop za varčevanje z energijo
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Možnost zatemnitve (LED-sijalke)

- Možnost zatemnitve (LED-sijalke)

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Vsakodnevni vklop za varčevanje z energijo



Naše ultračinkovite sijalke LED so vsaj 50 % bolj energetske učinkovite kot standardne Philipsove sijalke LED, zato boste z energijo varčevali vsak dan.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let



Naj pogosto menjavanje sijalk postane preteklost. Z življenjsko dobo do 50.000 ur naše ultračinkovite sijalke LED zdržijo 3,5-krat dlje od standardnih Philipsovih sijalk LED, zato lahko uživate v popolni svetlobni rešitvi več kot 50 let.

Možnost zatemnitve (LED-sijalke)



Svetilko lahko uporabljate z večino zatemnilnih stikal, da ustvarite želeno vzdušje z gladko zatemnitvijo. Preverite tabelo združljivosti z možnostjo zatemnitve, da se prepričate, ali je vaše določeno zatemnilno stikalo mogoče uporabljati s to svetilko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 500.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1095 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 210 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8721103051998
- EOC: 872110305199800
- Ime izdelka: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.8
- Napetost: AC 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A
- Poraba energije: 5,2 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 113 mm
- Celotna dolžina: 113 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60
- Registrska številka za EPREL: 2210847

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103051998
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,4 cm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.190

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com