

PHILIPS

Motna sijalka z žarilno
nitko 60 W A60 E27

Ultra učinkovita

2700 K

840 lm

50000h



8721103054838



Svetilka UltraEfficient, naše najbolj energetske učinkovite sijalke LED

Sijalke LED Philips UltraEfficient zagotavljajo čudovito svetlobo, nudijo izjemno dolgo življenjsko dobo 50.000 ur in zagotavljajo takojšnje in znatne prihranke energije. Z našo zaupanja vredno zasnovo EyeComfort zmanjšajte pogoste zamenjave sijalk in uživajte v svetlobi, ki je prijetna za oči.

Zasnovano za daljšo življenjsko dobo in varčevanje z energijo

- Vsakodnevni vklop za varčevanje z energijo
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Značilnosti

Vsakodnevni vklop za varčevanje z energijo



Naše ultraučinkovite sijalke LED so vsaj 50 % bolj energetsko učinkovite kot

standardne Philipsove sijalke LED, zato boste z energijo varčevali vsak dan

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let



Naj pogosto menjavanje sijalk postane preteklost. Z življenjsko dobo do 50.000 ur naše ultraučinkovite sijalke LED zdržijo 3,5-krat dlje od standardnih Philipsovih sijalk LED, zato lahko uživate v popolni svetlobni rešitvi več kot 50 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 500.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 840 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 210 lm/W

Razno

- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8721103054838
- EOC: 872110305483800
- Ime izdelka: LED DISC CLA 60W A60 E27 2700K FR EELA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 4 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 104 mm
- Celotna dolžina: 104 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103054838
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 12 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.151

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com