

# PHILIPS

Sijalka 120 W A67  
E27

LED

2700 K

2000 lm

15000h



8721103055675



## Močna razsvetljava LED

Philipsove sijalke LED oddajajo visokokakovostno svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo takojšnje, znatne prihranke pri energiji.

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

### Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

# Značilnosti

## Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo

oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

## Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 180 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 2000 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 105 lm/W

## Razno

- Udobje oči: Da

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8721103055675
- EOC: 872110305567500
- Ime izdelka: LED 120W A67 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 120 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 19 W

## Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 128 mm
- Celotna dolžina: 128 mm
- Skupna širina: 68 mm

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 2173058

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8721103055675
- Neto teža: 0,07 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 16,2 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7 cm



Datum izdaje: 2025-09-17  
Različica: 0.251

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)