

PHILIPS

Ventilatorska stropna
svetilka 30 (ventilator) +
24 (svetilka) W

Stropne ventilatorske
svetilke

3000/4300/6500 K

Bela

Daljinski upravljalnik

8721103057549



Dinamična svetloba s tihim in prijetnim pihljanjem

Philipsova svetilka LED s stropnim ventilatorjem združuje belo svetlobo z možnostjo zatemnitve, ki jo je mogoče prilagoditi, in udobje stropnega ventilatorja s širokimi lopaticami za velik pretok zraka. Z nastavitvami svetlobe SceneSwitch in daljinskim upravljalnikom enostavno ustvarite popolno vzdušje v vsakem prostoru.

Preprosta uporaba

- Zagotovite si celoletno uporabo

Ambientalni svetlobni učinek

- Svetla, a prijetna stropna svetilka

Upravljanje

- Daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij stropnega ventilatorja in svetilke. Z njim lahko vklopite ali izklopite svetilko ali ventilator, izberete eno od treh hitrosti ventilatorja, izbirate med nastavitvami svetlobe SceneSwitch, nastavite funkcijo baterijske svetilke ali enega od petih časovnikov.

Značilnosti

Zagotovite si celoletno uporabo

Po zaslugi poletnega in zimskega načina delovanja lahko v vsakem trenutku uporabite najprimernejše nastavitve za kroženje zraka v prostoru.

Svetla, a prijetna stropna svetilka

Philipsova stropna ventilatorska svetilka LED oddaja močno, a hkrati prijetno svetlobo, ki jo lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom.

Priložen daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij stropnega ventilatorja in svetilke. Z njim lahko vklopite ali izklopite svetilko ali ventilator, izberete eno od treh hitrosti ventilatorja ter preklapljate med nastavitvami svetlobe SceneSwitch ali časovniki.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 20 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700–4000–6500 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 110 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne ventilatorske svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Daljinski upravljalnik

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 260 mA
- Pretok zraka ventilatorja: 7.650 m³/h
- Učinkovitost ventilatorja: 255

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 4,2 kg
- Skupna višina: 310 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Premer: 1.060 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2650@4300K
- Barva svetlobe: 3000/4300/6500
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno



Datum izdaje: 2025-09-10
Različica: 0.286

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com