

# PHILIPS

Stropna svetilka na  
daljinsko upravljanje 24 W


Stropne svetilke

4000/6500/2700K

Črna

Možnost zatemnitve; daljinski  
upravljalnik; nastavljiva bela

8721103057563



## Nastavitev zelene razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

S samo nekaj preprostimi kliki na daljinskem upravljalniku vam Philipsova stropna svetilka LED All-in-one nudi popolno prilagodljivost in udobje za enostavno prilagajanje nastavitve svetlobe. Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči. Ustvarite zeleno vzdušje s svetilko, ki pozna vaše potrebe.

### Preprosta uporaba

- Enostavna namestitvev

### Svetlobni učinek

- Spreminjanje barv SceneSwitch
- Enakomerna porazdelitev svetlobe

### Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

### Upravljanje

- Priročna funkcija postopne zatemnitve z nadzorom svetlosti (priložen daljinski upravljalnik)

# Značilnosti

## Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

## Spreminjanje barv SceneSwitch

Spreminjanje barv SceneSwitch vam omogoča nastavitvev splošnega vzdušja v bivalnem delu vašega doma. Ohranite koncentracijo s hladno dnevno svetlobo, bodite učinkovitejši s hladno belo svetlobo ali se umirite in sprostitve s toplo belo svetlobo. Uporabniki lahko torej luči v svojem domu upravljajo v skladu z dnevnimi dejavnostmi.

## Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

## Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruje oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

## Priročna funkcija postopne zatemnitve z nadzorom svetlosti (priložen daljinski upravljalnik)

Preklaplajte med različnimi ravnmi svetlosti, ki ustrezajo vašemu razpoloženju ali dejavnosti.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina, Plastika

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 20 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700-4000-6500 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W

### Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Jedilnica, Dnevna soba
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Daljinski upravljalnik, Nastavljiva bela

### Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 198 mA

### Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

### Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,84 kg
- Skupna višina: 60 mm

### Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

### Tehnične specifikacije

- Premer: 300 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2400
- Barva svetlobe: 4000/6500/2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno

### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103057563
- Neto teža: 0,84 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Višina: 35 cm
- Dolžina: 34,5 cm
- Širina: 8 cm



Datum izdaje: 2025-08-30  
Različica: 0.338

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)