

PHILIPS

Stropna svetilka
Valen 22 W


Stropne svetilke

2200–6500 KK

Bela

Možnost zatemnitve; daljinski
upravljalnik; nastavljiva bela;
WarmGlow

8721103060785



Prava luč za vse vaše potrebe – z enim samim dotikom

Z daljinsko upravljanimi stropnimi svetili Philips Valen se vaša osvetlitev prilagaja vašemu življenju in ne obratno. Z enim samim klikom lahko preoblikujete svoj prostor – ne glede na to, ali potrebujete poživljajočo svetlost za osredotočenje ali tople tone za sprostitev. Ekskluzivna tehnologija zatemnitve/tople svetlobe ustvarja prijetno vzdušje sveč za tisti mehki sij, ko se želite sprostiti. Brez zapletenih nastavitev, brez težav – samo brezhibno, intuitivno upravljanje za vsak trenutek vašega dne. Priložen je daljinski upravljalnik.

Ustvarite toplo vzdušje

- Zatemnitev/topla svetloba

Neomejene možnosti

- Popolna prilagodljivost za ustvarjanje popolnega vzdušja

Vsestranska razsvetljava za vsak trenutek dneva

- Globoka zatemnitev na 1 %

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitev

Upravljanje

- Enostavno upravljanje

Značilnosti

Zatemnitev/topla svetloba

S tehnologijo WarmGlow osvetlitev z zatemnjevanjem postaja vedno toplejša, kot pri tradicionalni sijalki z žarilno nitko. Zatemnite 2700 K tudi na 2200 K in na 1 % ter ustvarite udobno vzdušje kot ob svečah.

Popolna prilagodljivost za ustvarjanje popolnega vzdušja

Ustvarite želeno vzdušje v vseh svojih prostorih in pri vseh svojih dejavnostih tako, da enostavno izberete eno od petih različnih nastavitev: Nightlight (2700 K), Relax (2200 K), Bright (3000 K), Concentrate (4000 K) in Energize (6500 K)

Globoka zatemnitev na 1 %

Enostavno lahko ustvarite popolno vzdušje z globoko zatemnitvijo na 1 % – ne glede na to, ali si želite ogledati film, zatemniti luči, da se pripravite na spanje, ali potrebujete nočno luč sredi noči.

Enostavna namestitve

Enostaven priključek ožičenja in mehanizem zaklepanja z obračanjem pomeni, da je svetila mogoče namestiti hitro, brez potrebe po posebnih orodjih ali postopkih. Daljinski upravljalnik ali stensko stikalo je mogoče enostavno pritrditi na steno, da sta vedno na voljo, ko želite prižgati ali ugasniti luči.

Enostavno upravljanje

Enostavno namestite Valen kot običajno stropno svetilo in ga začnite uporabljati z daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom. Brez spoznavanja, brez mobilne aplikacije – enostavno razpakirajte, namestite in upravljajte z daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom. Izberite želene prizore ali ravni zatemnitve s samo enim klikom. Ta svetloba ima vgrajen pomnilniški čip, ki si bo zapomnil vašo zadnjo nastavitev luči, tako boste lahko vedno obdržali svoj priljubljen prizor.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 20 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Baterije so priložene: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 130 lm/W

Razno

- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Daljinski upravljalnik, Nastavljiva bela, WarmGlow

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 190 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,5 kg
- Skupna višina: 20 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103060785
- Neto teža: 1,25 kg
- Bruto teža: 1,55 kg
- Višina: 42,5 cm
- Dolžina: 4,8 cm
- Širina: 42,5 cm

Tehnične specifikacije

- Premer: 421 mm
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 2900 (@2700K)
- Barva svetlobe: 2200–6500 K
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.500

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com