

PHILIPS

Stropna svetilka
Moire 20 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

8721103069054



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči

Svetlobni učinek

- Ta stropna svetilka je opremljena s tehnologijo prepletene optike, ki na pameten način prerazporedi svetlobo, da izboljša splošno izkušnjo osvetlitve. Za lečo te svetilke je značilna piramidna mikrostruktura, ki razprši in enakomerno porazdeli svetlobo, tako da so oči manj obremenjene.

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitev, ki ne zahteva ožičenja.

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Vrhunska kakovost

- Preprosto čiščenje

Značilnosti

Prepletena optika

Ta stropna svetilka je opremljena s tehnologijo prepletene optike, ki na pameten način prerazporedi svetlobo, da izboljša splošno izkušnjo osvetlitve. Za lečo te svetilke je značilna piramidna mikrostruktura, ki razprši in

enakomerno porazdeli svetlobo, tako da so oči manj obremenjene.

Enostavna namestitvev

Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

Preprosto čiščenje

Zaradi gladkih materialov, ki se preprosto čistijo, bo vaš dom vedno dajal privlačen videz od stropa do tal.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Ne

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Baterije so priložene: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Jedilnica, Garaža, Hodnik, Domača pisarna, Hotel in restavracija, Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 170 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,58 kg
- Višina: 5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Premer: 380 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2000
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8721103069054
- Neto teža: 0,58 kg
- Bruto teža: 0,83 kg
- Višina: 42,8 cm
- Dolžina: 42,8 cm
- Širina: 6,4 cm



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.207

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com