

PHILIPS


Nástenné svietidlo
Raindrop 60 W, E27, bez
žiarovky

myGarden


Bez žiarovky

Bronzová

Odolné voči vode



01652/06/PN



Pokochajte sa nádhernou záhradou

Vytvorte vonku originálnu svetelnú scénu s týmto nádherným nástenným svietidlom Philips myGarden v bronzovej farbe. Je zhotovené z kvalitného hliníka a vašu útulnú záhradu alebo terasu rozžiari teplým bielym energeticky úsporným svetlom.

Vychutnajte si vonkajšie osvetlenie bez problémov

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Tento pasívny infračervený snímač od spoločnosti Philips je navrhnutý špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bol podrobený náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany vyjadrujú dve čísla: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Tento pasívny infračervený snímač Philips má

označenie IP44: je odolný voči striekajúcej vode, a je preto ideálny na všeobecné použitie vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Bronzová
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,500 kg
- Celková výška: 428 mm
- Celková dĺžka: 300 mm
- Celková šírka: 381 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda priloženého zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/päťica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696169858
- Netto hmotnosť: 1,5 kg
- Brutto hmotnosť: 2,2 kg
- Výška: 43,3 cm
- Dĺžka: 27 cm
- Šírka: 27 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.528

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com