

# PHILIPS


Nástenné svietidlo  
Raindrop 60 W, E27, bez  
žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Antracit

Odolné voči vode



01652/52/PN



## Pokochajte sa nádhernou záhradou

Vytvorte vonku originálnu svetelnú scenériu s týmto nádherným nástenným svietidlom Philips myGarden v striebornej farbe s nádychom patiny. Je zhotovené z kvalitného hliníka a vašu útulnú záhradu alebo terasu rozžiari teplým bielym energeticky úsporným svetlom.

**Vychutnajte si vonkajšie osvetlenie bez problémov**

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Tento pasívny infračervený snímač od spoločnosti Philips je navrhnutý špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bol podrobený náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany vyjadrujú dve čísla: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Tento pasívny infračervený snímač Philips má

označenie IP44: je odolný voči striekajúcej vode, a je preto ideálny na všeobecné použitie vonku.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,500 kg
- Výška: 42,8 cm
- Dĺžka: 30 cm
- Šírka: 38,1 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 60 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696169865
- Netto hmotnosť: 1,5 kg
- Brutto hmotnosť: 2,2 kg
- Výška: 43,3 cm
- Dĺžka: 27 cm
- Šírka: 27 cm



Dátum vydania:  
2025-04-25  
Verzia: 0.478

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)