

PHILIPS

Nástenné svietidlo

myGarden

Jún

sivá



16246/87/16



Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Vneste do svojej záhrady moderný štýl. Toto svetlo sivé nástenné svietidlo Philips myGarden so snímačom pohybu určite upúta svojím elegantným tvarom. Vyžaruje teplé biele úsporné svetlo, ktoré vás privíta pri každom príchode domov.

Cíťte sa doma príjemne vďaka svetlu

- Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty
- Jednoduché nastavenie snímača

Definujte dizajn svojej záhrady pomocou svetla

- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie
- Výber pre moderný štýl
- Výber vonkajších nástenných svietidiel
- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Osvetlite svoju záhradu kvalitným svetlom


- Úspora energie
- Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips
- Silné svetlo

Vychutnajte si vonkajšie osvetlenie bez problémov

- Odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty



Snímač pohybu automaticky zapne svetlo, keď prídete domov, a upozorní vás, keď niekto príde.

Jednoduché nastavenie snímača



Pomocou jednoduchého postupu môžete nastaviť, kedy a na ako dlho má automatický snímač svetidlá zapnúť.

Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky, prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Práve preto vyvinula spoločnosť Philips rad myGarden – sortiment nádherných dekoračných vonkajších svietidiel, ktoré vynikajú jedinečným dizajnom aj funkčnosťou a umožňujú vám pretvoriť vonkajší priestor podľa vášho vkusu.

Výber pre moderný štýl

Toto svietidlo bolo navrhnuté v Európe a vyznačuje sa jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte vonku moderný štýl.

Výber vonkajších nástenných svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips



Súčasťou balenia sú vysoko kvalitné úsporné žiarovky Philips EcoLamp, vďaka ktorým vytvoríte to najkvalitnejšie svetlo.

Silné svetlo



Toto vonkajšie svietidlo vytvára silné teplé biele svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu alebo terasu.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Sivá
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 10 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Predzáhradka

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,558 kg
- Celková výška: 195 mm
- Celková dĺžka: 195 mm
- Celková šírka: 135 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 741
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 741
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 60
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Objímka/päťica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 12 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 12
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.383

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com