

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Parterre, 7,5 W

myGarden


2700 K

Čierna

Odolné voči vode



16480/30/P0



Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Exteriérové nástenné LED svetidlo Philips Parterre v čiernej úprave pozostáva z kocky svetla, ktorú objíma odolný rám z lisovaného hliníka. Svetidlo zaujme na prvý pohľad svojím dômyselným dizajnom a po stene vyžaruje lúče teplého bieleho svetla všetkými smermi.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svetidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svetidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Odolné voči poveternostným vplyvom



vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svetidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Toto vonkajšie svetidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 104

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 7,5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,660 kg
- Celková výška: 130 mm
- Celková dĺžka: 130 mm
- Celková šírka: 130 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 800 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696158838
- Netto hmotnosť: 0,66 kg
- Brutto hmotnosť: 0,75 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 13,6 cm
- Šírka: 13,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.552

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com