

PHILIPS

Stojanové svetidlo/
osvetlenie ciest
Stratosphere, 9 W

myGarden

2700 K

Antracit

Odolné voči vode



16488/93/PO



Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Exteriérové stojanové LED svetidlo Philips Stratosphere v antracitovej sivej farbe je vyrobené z odolného lisovaného hliníka. Svetidlo vyžaruje svetlo dvoma smermi, vďaka čomu ožiari chodníky a iné otvorené priestory stenu veľkým množstvom rozptýleného teplého bieleho svetla.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá prevádzková doba až 30 rokov

Hlavné prvky

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny



Jas tohto svietidla Philips nastavte pomocou stmievača zabudovaného do steny (nie je súčasťou balenia), čím vytvoríte v miestnosti požadovanú atmosféru, zvýrazníte vybraný prvok vášho domova a omnoho viac.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej uľahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Dlhá prevádzková doba (30 rokov)



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 113 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stojanové svietidlá/osvetlenie ciest
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,854 kg
- Celková výška: 420 mm
- Celková dĺžka: 60 mm
- Celková šírka: 76 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 40
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4.5 W
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 2



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.354

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com