

PHILIPS

Nástenné svietidlo

myGarden

Cockatoo IČ

antikorová

LED



16491/47/PO



Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Svietidlo Philips Cockatoo v prevedení z nehrdzavejúcej ocele dodá vašim stenám štýl a intenzitu. Okrúhly súčasný dizajn umožňuje LED svietidlu vyžarovať veľké množstvo teplého svetla nadol. Vďaka dodávanému snímaču pohybu sa zapne automaticky, keď niekto prechádza v jeho blízkosti.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály

Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Vráťane snímača pohybu pre viac pohodlia a pocit istoty
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť

Hlavné prvky

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a špičkových syntetických materiálov.

Snímač pohybu je súčasťou balenia



Obsahuje snímač pohybu, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vás upozorní, keď niekto príde. Len čo snímač zaznamená pohyb, svietidlo sa automaticky rozsvieti.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej uľahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Dlhá prevádzková doba



LED svietidlá Philips sa môžu pochváliť životnosťou v priemere až 25 000 hodín (čo sa v priemere rovná 25 rokom na základe priemerného používania 3 hodiny denne s aspoň 13 000 zapnutiami/vypnutiami).

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Predzáhradka

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 113 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,510 kg
- Celková výška: 118 mm
- Celková dĺžka: 150 mm
- Celková šírka: 173 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 58
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: Zabudované LED
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 8 W
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com