

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Harvest, 42 W E27, bez
žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



17235/30/PN



Vytvorte si skvelú atmosféru v exteriéri

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe čiernej edície nástenného svietidla z kolekcie Philips myGarden. Vďaka retro dizajnu si ešte viac vychutnáte chvíle strávené v exteriéri. Vysoko kvalitné materiály a čierna povrchová úprava dokonale ladia s vaším osobným štýlom.

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysokokvalitné materiály

Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom

Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Vysokokvalitné materiály

Toto exteriérové svetidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrín.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svetidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svetidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stmievania: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 93 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696156780
- Netto hmotnosť: 0,83 kg
- Brutto hmotnosť: 1,04 kg
- Výška: 24,8 cm
- Dĺžka: 12,8 cm
- Šírka: 22,3 cm

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,833 kg
- Celková výška: 229 mm
- Celková dĺžka: 208 mm
- Celková šírka: 127 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 42
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.513

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com