

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Raccoon, 4 W

myGarden

2700 K

Antikorová

Odolné voči vode



17273/47/16



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Nástenné svietidlo Philips myGarden Raccoon v prevedení z leštenej nehrdzavejúcej ocele výrazne osvetlí vonkajšie priestory na akýkoľvek účel. Svetlá LED, syntetické materiály a minimalistický dizajn dodajú vašim exteriérom moderný vzhľad.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Určený pre vašu záhradu

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svietidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliechajúcou vodou, tento produkt je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,600 kg
- Celková výška: 205 mm
- Celková dĺžka: 162 mm
- Celková šírka: 66 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 30
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 400 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4 W
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291479451
- Netto hmotnosť: 0,6 kg
- Brutto hmotnosť: 0,67 kg
- Výška: 22,8 cm
- Dĺžka: 7,8 cm
- Šírka: 16,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.482

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaňutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com