

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Fresco, 4,6W

myGarden

2700 K

Antikorová

Odolné voči vode



17289/47/16



Osvetlite svoju záhradu v noci

Zapustené bodové svetidlo Philips myGarden Fresco vydáva nádherné svetlo, ktoré nechá maximálne vyniknúť záhradné prvky alebo jasne osvetlí tmavé miesta. Je vyrobené z odolného kovu a nastaviteľná hlava umožňuje nasmerovať lúč svetla.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 10 rokov
- Teplé biele svetlo

Určený pre vašu záhradu

- IP23 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED




Žiarovka LED dodávaná s týmto svetidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svetidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. LED žiarovka použitá v tomto LED svetidle značky Philips vydrží svietiť až 10 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 10 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svetidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energickejšie svetlo. Toto svetidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

IP23 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto vonkajšie svetidlo nesie označenie IP23: je odolné voči striekajúcej vode, preto je ideálne na osvetlenie verandy alebo záhradnej galérie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,160 kg
- Zapustená vzdialenosť: 110 mm
- Celková výška: 108 mm
- Celková dĺžka: 100 mm
- Celková šírka: 100 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0 cm x 8.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 395
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 395
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291502876
- Netto hmotnosť: 0,16 kg
- Brutto hmotnosť: 0,24 kg
- Výška: 10,8 cm
- Dĺžka: 9,3 cm
- Šírka: 10,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-24
Verzia: 0.446

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com