

PHILIPS


Prízemné bodové/
prízemné hrotové svietidlo
Moss, 3 W

myGarden

2700 K

Antikorová

Odobné voči vode



17306/47/16



Osvetlite svoju záhradu v noci

Toto pevné zapustené bodové svietidlo LED Philips myGarden Moss z nehrdzavejúcej ocele osvetlí chodníky a príjazdové cesty bez toho, aby zmenilo vzhľad vašej záhrady. Špičkové materiály a vysokokvalitné svetlá LED značky Philips zaistia, že po inštalovaní nebude potrebná takmer žiadna údržba.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Určený pre vašu záhradu

- IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé úroveň ochrany proti vode. Toto exteriérové svietidlo nesie označenie IP67: je odolné voči dočasnému ponoreniu a ideálne na osvetlenie chodníkov alebo príjazdových ciest. Dokonca po ňom môžete prejsť autom.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antikorová
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 90

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svetidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,32 kg
- Dĺžka výrezu: 10,5 cm
- Šírka výrezu: 10,5 cm
- Dĺžka: 11,4 cm
- Zapustená vzdialenosť: 11,5 cm
- Šírka: 11,4 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 270
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 3 W
- Kód IP: IP67
- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696120606
- Netto hmotnosť: 0,32 kg
- Brutto hmotnosť: 0,37 kg
- Výška: 12,8 cm
- Dĺžka: 12,3 cm
- Šírka: 12,3 cm



Dátum vydania:
2025-05-01
Verzia: 0.526

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com