

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Hedgehog, 42 W E27, bez
žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Sivá

Odolné voči vode



17337/87/PN



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Nástenné svetidlo Philips Hedgehog z lisovaného hliníka dodá vašej stene silu a štýl. Svetlo vyžaruje nahor a nadol, čím vytvára úžasný efekt obmývania steny. Už vám nič nebráni užívať si svoju záhradu aj po zotmení.

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Špeciálne vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom

Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej uľahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svietidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Sivá
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,709 kg
- Celková výška: 91 mm
- Celková dĺžka: 160 mm
- Celková šírka: 182 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/päťica: E27
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696157046
- Netto hmotnosť: 0,71 kg
- Brutto hmotnosť: 0,8 kg
- Výška: 21,1 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Šírka: 16,6 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.393

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com