

PHILIPS

Stropné svetidlo
Moonshine, 28 W, E27,
bez žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Antracit

Odolné voči vode



17350/93/PN



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Vonkajšie nástenné svetidlo LED Philips Moonshine v antracitovo šedej farbe je vyrobené z odolného lisovaného hliníka. Minimalistické tienidlo vyžaruje rozptýlené žiarivé svetlo v priamom smere. Je vhodné na montáž na stenu a na strop.

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Špeciálne vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom

Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej uľahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svietidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,933 kg
- Celková výška: 81 mm
- Celková dĺžka: 260 mm
- Celková šírka: 260 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: nevzťahuje sa na zariadenie
- Objímka/päťica: E27
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 14
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotykomb káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitoú izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696158180
- Netto hmotnosť: 0,93 kg
- Brutto hmotnosť: 1,11 kg
- Výška: 279 mm
- Dĺžka: 95 mm
- Šírka: 274 mm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.429

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com