

# PHILIPS

Prízemné bodové/  
prízemné hrotové svietidlo  
Crust, 3,2 W

myGarden

2700 K

Antikorová

Odolné voči vode



17356/47/PO



## Osvetlite svoju záhradu v noci

Toto pevné zapustené bodové svietidlo LED Philips myGarden Crust z nehrdzavejúcej ocele osvetlí chodníky a príjazdové cesty bez toho, aby zmenilo vzhľad vašej záhrady. Špičkové materiály a vysokokvalitné svetlá LED značky Philips zaistia, že po inštalovaní nebude potrebná takmer žiadna údržba.

### **Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

### **Vneste dizajn do vašej záhrady**

- Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály

### **Moderné osvetlenie na použitie vonku**

- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### **Špeciálne vlastnosti**

- Jednoduchá inštalácia
- IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

### Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

### Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a špičkových syntetických materiálov.

### 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej ulahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

### IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé úroveň ochrany proti vode. Toto exteriérové svietidlo nesie označenie IP67: je odolné voči dočasnému ponoreniu a ideálne na osvetlenie chodníkov alebo príjazdových ciest. Dokonca po ňom môžete prejsť autom.

## Dlhá prevádzková doba



LED svietidlá Philips sa môžu pochváliť životnosťou v priemere až 25 000 hodín (čo sa v priemere rovná 25 rokom na základe priemerného používania 3 hodiny denne s aspoň 13 000 zapnutiami/vypnutiami).

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nehrdzavejúca oceľ
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 112

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svetidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon vo wattoch: 3,2 W
- Výkon: 3,2 W

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,334 kg
- Dĺžka výrezu: 10,5 cm
- Šírka výrezu: 10,5 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Zapustená vzdialenosť: 12 mm
- Šírka: 12 cm
- Celková výška: 126 mm
- Celková dĺžka: 115 mm
- Celková šírka: 115 mm
- Zapustený výrez v strope: 10,5 cm x 10,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 350
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP67
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696159019
- Netto hmotnosť: 0,33 kg
- Brutto hmotnosť: 0,43 kg
- Výška: 12,6 cm
- Dĺžka: 12,1 cm
- Šírka: 12,1 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.427

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)