

# PHILIPS

Nástenné svietidlo  
Cistus 4,5 W

myGarden

2700 K

Antikorová

Odolné voči vode



17358/47/PO



## Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Nástenné svietidlo LED Philips Cistus z nehrdzavejúcej ocele dodá stene štýl a intenzitu. Má elegantný hranatý dizajn a vyžaruje nádherne teplé biele svetlo LED smerom nahor a nadol pri nasvecovaní architektonických prvkov stien.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály

### Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Špeciálne vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a špičkových syntetických materiálov.

## Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny



Jas tohto svietidla Philips nastavte pomocou stmievača zabudovaného do steny (nie je súčasťou balenia), čím vytvoríte v miestnosti požadovanú atmosféru, zvýrazníte vybraný prvok vášho domova a omnoho viac.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Jednoduchá inštalácia



Inštalácia svietidla môže byť niekedy náročná, ale pri tejto vonkajšej lampe od spoločnosti Philips máte istotu, že sme venovali mimoriadnu pozornosť jej ulahčeniu a zjednodušeniu. Tento produkt sa dodáva s kľúčom typu torx, ktorý sa používa pri montáži.

## Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

## Dlhá prevádzková doba



LED svietidlá Philips sa môžu pochváliť životnosťou v priemere až 25 000 hodín (čo sa v priemere rovná 25 rokom na základe priemerného používania 3 hodiny denne s aspoň 13 000 zapnutiami/vypnutiami).

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nehrdzavejúca oceľ
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon: 4,5

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,689 kg
- Celková výška: 140 mm
- Celková dĺžka: 109 mm
- Celková šírka: 117 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 35
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 2

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696159422
- Netto hmotnosť: 0,69 kg
- Brutto hmotnosť: 0,76 kg
- Výška: 15,6 cm
- Dĺžka: 11,6 cm
- Šírka: 12,6 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.520

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)