

# PHILIPS

Nástenné svietidlo Skua,  
42 W, E27, bez žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



17382/30/PN



## Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe nástenného svietidla Skua od spoločnosti Philips. Vďaka retro dizajnu si ešte viac vychutnáte chvíle strávené v exteriéri. Vysoko kvalitný hliník a čierna povrchová úprava dokonale ladia s vaším osobným štýlom.

### Navrhnuté na použitie vonku

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

### Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom

### Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

# Hlavné prvky

## Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svietidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

## Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 121

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,935 kg
- Celková výška: 218 mm
- Celková dĺžka: 344 mm
- Celková šírka: 300 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718696165843
- Netto hmotnosť: 0,94 kg
- Brutto hmotnosť: 1,46 kg
- Výška: 24,4 cm
- Dĺžka: 33,1 cm
- Šírka: 36,1 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.534

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)