

PHILIPS

Nástenné svietidlo Skua,
42 W, E27, bez žiarovky

myGarden

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



17382/30/PN



Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe nástenného svietidla Skua od spoločnosti Philips. Vďaka retro dizajnu si ešte viac vychutnáte chvíle strávené v exteriéri. Vysoko kvalitný hliník a čierna povrchová úprava dokonale ladia s vaším osobným štýlom.

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom

Vychutnajte si život vonku

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Materiály vysokej kvality

Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svetidlo je navrhnuté v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svetidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Hliník

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,935 kg
- Výška: 21,8 cm
- Dĺžka: 34,4 cm
- Šírka: 30 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 42 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696165843
- Netto hmotnosť: 0,94 kg
- Brutto hmotnosť: 1,46 kg
- Výška: 24,4 cm
- Dĺžka: 33,1 cm
- Šírka: 36,1 cm



Dátum vydania:
2025-04-25
Verzia: 0.528

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com