

# PHILIPS

Nástenné svietidlo  
Samondra 12 W

myGarden

4 000 K

Antracit

Odolné voči vode



17391/93/P3



## Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Vonkajšie nástenné svietidlo Philips Samondra LED je vyrobené z odolného vysoko kvalitného hliníka s antracitovou farbou. Známy dizajn v tvare nízkeho valca vrhá silné rozptýlené teplé biele svetlo všetkými smermi a slúži na jasné osvetlenie vonkajších priestorov.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

### Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Vysokosvietivé diódy LED
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Špeciálne vlastnosti

- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## Vysokosvietivé diódy LED



Rad vonkajších svietidiel od spoločnosti Philips využíva najmodernejšiu technológiu LED. Ponúka silný svetelný výkon, vysokú kvalitu svetla a dlhú životnosť.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

## Dlhá prevádzková doba



LED svietidlá Philips sa môžu pochváliť životnosťou v priemere až 25 000 hodín (čo sa v priemere rovná 25 rokom na základe priemerného používania 3 hodiny denne s aspoň 13 000 zapnutiami/vypnutiami).

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

**Environmentálne otázky**

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

**Priestor záhrady**

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

**Vlastnosti svetla**

- Teplota farieb: 4000 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 12

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,625 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková dĺžka: 190 mm
- Celková šírka: 90 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 83
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1200 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718696165997
- Netto hmotnosť: 0,63 kg
- Brutto hmotnosť: 0,74 kg
- Výška: 20,4 cm
- Dĺžka: 10,1 cm
- Šírka: 19,6 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.684

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)