

PHILIPS

Nástenné svietidlo Samondra 12 W

myGarden

2700 K

Antracit

Odolné voči vode



17392/93/PO



Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Nástenné svietidlo Philips Samondra PIR je vytvorené z odolného vysoko kvalitného antracitového hliníka. Vyžaduje silné rozptýlené teplé biele svetlo všetkými smermi. Vďaka snímaču pohybu sa zapne automaticky, keď niekto prechádza v jeho blízkosti.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Vysokosvietivé diódy LED
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Vráťane snímača pohybu pre viac pohodlia a pocit istoty
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť

Hlavné prvky

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Vysokosvietivé diódy LED



Rad vonkajších svietidiel od spoločnosti Philips využíva najmodernejšiu technológiu LED. Ponúka silný svetelný výkon, vysokú kvalitu svetla a dlhú životnosť.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Snímač pohybu je súčasťou balenia



Obsahuje snímač pohybu, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vás upozorní, keď niekto príde. Len čo snímač zaznamená pohyb, svietidlo sa automaticky rozsvieti.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Dlhá prevádzková doba



LED svietidlá Philips sa môžu pochváliť životnosťou v priemere až 25 000 hodín (čo sa v priemere rovná 25 rokom na základe priemerného používania 3 hodiny denne s aspoň 13 000 zapnutiami/vypnutiami).

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 138

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 12

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,720 kg
- Celková výška: 227 mm
- Celková dĺžka: 190 mm
- Celková šírka: 90 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 83
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1200 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696165942
- Netto hmotnosť: 0,72 kg
- Brutto hmotnosť: 0,84 kg
- Výška: 24,4 cm
- Dĺžka: 10,1 cm
- Šírka: 19,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.542

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com