

PHILIPS

Snímač pohybu
Virginia

VIRGINIA, čierna

Čierna

Odolné voči vode

17476/30/PN



Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Tento čierny snímač pohybu Philips Virginia má viacero možností montáže, široký rozsah detekcie a možnosť natočenia hlavy snímača v 2 smeroch. Nastavte ho podľa svojich potrieb a používajte jedinečnú funkciu denného/nočného režimu na zaistenie bezpečnosti.

Moderné osvetlenie na použitie vonku

- Vráťane snímača pohybu pre viac pohodlia a pocit istoty
- Manuálne ovládanie

Špeciálne vlastnosti

- Viacero možností montáže

Cíťte sa doma príjemne vďaka svetlu

- Jednoduché nastavenie snímača
- Vysoká maximálna záťaž (1 000 W pre žiarovku, 200 W pre LED)

Vychutnajte si vonkajšie osvetlenie bez problémov

- IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom
- Vysoko kvalitné syntetické materiály


Hlavné prvky

Snímač pohybu je súčasťou balenia



Obsahuje snímač pohybu, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vás upozorní, keď niekto príde. Len čo snímač zaznamená pohyb, svetidlo sa automaticky rozsvieti.

Manuálne ovládanie Viacero možností montáže Jednoduché nastavenie snímača



Pomocou jednoduchého postupu môžete nastaviť, kedy a na ako dlho má automatický snímač svetidlá zapnúť.

Vysoká maximálna záťaž (1 000 W pre žiarovku, 200 W pre LED) IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom



Tento pasívny infračervený snímač od spoločnosti Philips je navrhnutý špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia. Bol podrobený náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany vyjadrujú dve čísla: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Tento pasívny infračervený snímač Philips má označenie IP44: je odolný voči striekajúcej vode, a je preto ideálny na všeobecné použitie vonku.

Vysoko kvalitné syntetické materiály

Tento pasívny infračervený snímač od spoločnosti Philips je určený špeciálne do vonkajších priestorov. Je odolný a trvácny, pretože je vyrobený z vysoko kvalitných syntetických materiálov.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Príslušenstvo
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Čista hmotnosť: 0,146 kg
- Celková výška: 94 mm
- Celková dĺžka: 70 mm
- Celková šírka: 104 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: Nevztahuje sa na zariadenie
- Napájanie zo siete: 50 Hz
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696176771
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,23 kg
- Výška: 11,1 cm
- Dĺžka: 7,8 cm
- Šírka: 10,8 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.501

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com