

PHILIPS

Prízemné bodové/prízemné
hrotové svietidlá Puled,
4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Čierna

Odolné voči vode



17481/30/PO



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Toto autentické bodové svietidlo Philips Puled v čiernej farbe večer dodá vašej záhrade čarovný vzhľad. Vyžaruje teplé biele svetlo, ktoré večer oživí vašu záhradu pri rodinnej večeri alebo stretnutiach.

Svetelné režimy

- Príjemné teplé biele svetlo

Ladí so štýlom exteriéru

- Určené na použitie v exteriéri – odolné voči vode IP44

Navrhnuté na použitie vonku

- Vysoko kvalitný hliník a skutočné sklo

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Jednoduché nastavenie pre akýkoľvek druh použitia

Definujte dizajn svojej záhrady pomocou svetla

- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Hlavné prvky

Príjemné teplé biele svetlo

Vytvorte útulnú atmosféru pomocou príjemného a teplého bieleho svetla. Inteligentné svetlo, ktoré sa jednoducho prispôsobí vašim každodenným aktivitám

Určené na používanie v exteriéri

Toto vonkajšie svietidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svietidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené pred špliehajúcou vodou, tento produkt je najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie použitie.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Jednoduché nastavenie

Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky, prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Práve preto vyvinula spoločnosť Philips rad myGarden – sortiment nádherných dekoračných vonkajších svietidiel, ktoré vynikajú jedinečným dizajnom aj funkčnosťou a umožňujú vám pretvoriť vonkajší priestor podľa vášho vkusu.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Sklo, Hliník

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochránené svetelné lúče: áno
- Možnosť stmievania: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svietidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,584 kg
- Celková výška: 105 mm
- Celková dĺžka: 97 mm
- Celková šírka: 97 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 395
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 395
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz, Rozsah 220 – 240 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4.6
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696176849
- Netto hmotnosť: 0,67 kg
- Brutto hmotnosť: 0,8 kg
- Výška: 21 cm
- Dĺžka: 12,5 cm
- Šírka: 12,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.623

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com