

PHILIPS

Nástenné svietidlo

Linea

LINEAR LED 4 000 K

biela

LED



31231/31/P3



Vyždobte svoj domov svetlom

Ušetríte až 80 % energie pomocou lineárnych lištových svietidiel LED od spoločnosti Philips. Integrované diódy LED vytvárajú intenzívne teplé biele svetlo ideálne na bežné svietenie. Vďaka modulárnemu systému ľahko spojíte niekoľko lištových svietidiel do jedného.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 20 rokov
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Produkt môžete pripojiť k iným produktom z tej istej rodiny
- Vypínač na výrobku

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 20 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 20 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Pripojiteľný produkt



Tento produkt je možné pripojiť k podobnému produktu alebo k inému produktu z tej istej rodiny.

Vypínač na výrobku



Svetlo môžete jednoducho zapínať a vypínať pomocou nenápadne integrovaného vypínača priamo na svietidle.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Syntetický materiál

Životnosť

- Nominálna životnosť: 20 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Integrované LED: áno
- Vypínač na výrobku: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,215 kg
- Výška: 3,6 cm
- Dĺžka: 84,8 cm
- Šírka: 2,5 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1270 lm
- Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 13 W
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696163184
- Netto hmotnosť: 0,22 kg
- Brutto hmotnosť: 0,48 kg
- Výška: 889 mm
- Dĺžka: 35 mm
- Šírka: 73 mm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.465

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com