

PHILIPS

Nástenné svetidlo

Linea

SHELLLINE 3000K

biela

LED



31237/31/P1



Lahké a uvoľnené

Lištové nástenné svetidlo Philips myLiving Decolinea Shellline spája výkon a vzhľad v jednoduchom dizajne. Vďaka dlhej životnosti LED technológie s až 15 000 hodinami používania je toto svetidlo ideálnou náhradou tradičného lištového svetidla T5.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Žiarovka LED dodávaná s týmto svetidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svetidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svetidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svetidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Syntetický materiál

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Efekt rozptýleného svetla: áno
- Integrované LED: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie, Kuchyňa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,205 kg
- Výška: 3,4 cm
- Dĺžka: 120,5 cm
- Šírka: 2,8 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1800 lm
- Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 18 W
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.493

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com