

PHILIPS


Stropné svetidlo
Wawel 17 W

Stropné svetidlá

4 000/6 500/2 700 K

Biela

Stmievateľné; SceneSwitch



31821/31/P5



Kvalitné osvetlenie pre útulný domov

Stropné svetidlo Philips myLiving WAWEL LED má integrovanú diódu LED na optimalizáciu výstupného výkonu a jednotnosti. Jas môžete ovládať podľa svojej nálady pomocou jednotlivých funkcií ladenia a pamäte.

Svetelný efekt

- Rovnomerné rozptýlenie svetla

Špičkové svetlo LED

- Nastaviteľné 2 700 – 6 500 K

Úspora energie

- 80 %-ná úspora energie v porovnaní s tradičnými zdrojmi svetla

Hlavné prvky

Rovnomerné rozptýlenie svetla



80 %-ná úspora energie



Nastaviteľné



Ušetríte v porovnaní so štandardnou žiarovkou až 80 % energie. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Tak znížte účet za elektrinu a začnite šetriť už teraz.

Toto svietidlo je nastaviteľné. Môžete ho naladiť na preferovanú farbu svetla od teplej bielej (2 700 K) po chladné denné svetlo (6 500 K).

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700-4000-6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 94

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, SceneSwitch

Iné vlastnosti

- Prúd: 130 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,64 kg
- Celková výška: 66 mm
- Celková dĺžka: 350 mm
- Celková šírka: 350 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 350 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1600
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696162774
- Netto hmotnosť: 0,64 kg
- Brutto hmotnosť: 1,02 kg
- Výška: 39,7 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 39,6 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.467

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com