


PHILIPS

Stropné svetidlo
Cinnabar, 17 W


Stropné svetidlá

2700 K

Biela



33362/31/16



Vyždobte svoj domov svetlom

Philips myLiving Cinnabar predstavuje okrúhle stropné svetidlo v bielej farbe, ktoré vnáša na miesta vo vašom dome záplavu prívetivého teplého bieleho svetla LED. Prijemné rozptýlené svetlo je ďalej zvýraznené kruhom, ktorý vytvára efekt svetelnej žiary.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život
- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Úspora energie




Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svetidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svetidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svetidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energetickejšie svetlo. Toto svetidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svetidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

Vytvorte štýlovú atmosféru



Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 88

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 142 mA

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Čista hmotnosť: 0,42 kg
- Celková výška: 79 mm
- Celková dĺžka: 320 mm
- Celková šírka: 320 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 24
- Priemer: 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696122785
- Netto hmotnosť: 0,43 kg
- Brutto hmotnosť: 0,7 kg
- Výška: 8,7 cm
- Dĺžka: 34,4 cm
- Šírka: 34,4 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.639

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com