

PHILIPS

Zapustené svietidlo Enneper


Zapustené bodové
svietidlá

Bez žiarovky

biela



50181/31/PN



Vytvorte správny štýl osvetlenia

Zapustené bodové svietidlo Philips Enneper je vyrobené z vysoko kvalitného materiálu a vyznačuje sa jednoduchými líniami, ktoré ladia s každým štýlom. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá vyhovuje vášmu štýlu a zaistíte si veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Špeciálne vlastnosti

- Neobsahuje žiarovku
- Jednoduchá výmena žiarovky

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- materiál vysokej kvality
- Bez prachu, bez korózie

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Jednoduchá výmena žiarovky

Nový jednoducho použiteľný krúžok umožňuje bezproblémovú výmenu žiarovky s päticou GU10.

materiál vysokej kvality

Toto zapustené bodové svetidlo je zhotovené z vysokokvalitných syntetických materiálov. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Bez prachu, bez korózie

Špeciálny povrchový materiál, na ktorom sa neusádza prach a ktorý nekoroduje, minimalizuje zachytávanie prachu na tomto zapustenom svetidle a zaisťujú dlhú životnosť výrobku.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Syntetický materiál

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Jednoduchá výmena žiarovky: áno
- Integrované LED: Nie
- Vyrobené len pre LED svetidlá: áno
- Zahŕnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,112 kg
- Zapustená vzdialenosť: 100 mm
- Celková výška: 42 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: –
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5,5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.1135

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com