

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Meranti

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Matný chróm



50310/17/E7



Dôraz kladený na štýl

Začleňte toto praktické bodové svetidlo Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku LED Philips s päticou GU10 podľa svojho obľúbeného štýlu bodového svetidla a zabezpečte si tým vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Chrómová matná Matt Chrome
- Materiál: Sklo

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Integrované LED: Nie
- Produkt namontujte mimo dosahu rúk: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,200 kg
- Výška: 10 cm
- Dĺžka: 8,0 cm
- Šírka: 15,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: No bulb included
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 35W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 35
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696133248
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,31 kg
- Výška: 13 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 12 cm



Dátum vydania:
2025-06-13
Verzia: 0.685

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com