

PHILIPS

Zapustené svietidlo Donegal


Zapustené bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Med/mosadz



50391/05/PN



Vytvorte správny štýl osvetlenia

Zapustené bodové svetlo Philips Donegal je vyrobené zo špičkového materiálu, ktorý nehrdzavie, nezachytáva sa na ňom prach a je určený na bezproblémovú údržbu. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá vyhovuje vášmu štýlu a zaistíte si veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Špeciálne vlastnosti

- Neobsahuje žiarovku
- Jednoduchá výmena žiarovky

Navrhnuté pre vašu obývačku a spáľňu

- Vysokokvalitné materiály
- Bez prachu, bez korózie

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Jednoduchá výmena žiarovky

Nový jednoducho použiteľný krúžok umožňuje bezproblémovú výmenu žiarovky s päticou GU10.

Vysokokvalitné materiály

Toto zapustené bodové svietidlo je vyrobené zo špičkových syntetických materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou dlhej životnosti a veľkej stálosti svetelného toku.

Bez prachu, bez korózie

Špeciálny povrchový materiál, na ktorom sa neusádza prach a ktorý nekoroduje, minimalizuje zachytávanie prachu na tomto zapustenom svietidle a zaisťujú dlhú životnosť výrobku.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Medená a mosadzná
- Materiál: Syntetický materiál

Životnosť

- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Jednoduchá výmena žiarovky: áno
- Integrované LED: Nie
- Vyrobené len pre LED svietidlá: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,112 kg
- Výška: 4,2 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Zapustená vzdialenosť: 100 mm
- Šírka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: -
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: -
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5,5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696160862
- Netto hmotnosť: 0,11 kg
- Brutto hmotnosť: 0,17 kg
- Výška: 158 mm
- Dĺžka: 53 mm
- Šírka: 103 mm



Dátum vydania:
2025-05-24
Verzia: 0.1074

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com