

PHILIPS

Zapustené svietidlo Donegal


Zapustené bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Chróm



50391/11/PN



Vytvorte správny štýl osvetlenia

Zapustené bodové svetlo Philips Donegal je vyrobené zo špičkového materiálu, ktorý nehrdzavie, nezachytáva sa na ňom prach a je určený na bezproblémovú údržbu. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá vyhovuje vášmu štýlu a zaistíte si veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Špeciálne vlastnosti

- Neobsahuje žiarovku
- Jednoduchá výmena žiarovky

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály
- Bez prachu, bez korózie

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Jednoduchá výmena žiarovky

Nový jednoducho použiteľný krúžok umožňuje bezproblémovú výmenu žiarovky s päticou GU10.

Vysokokvalitné materiály

Toto zapustené bodové svetidlo je vyrobené zo špičkových syntetických materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou dlhej životnosti a veľkej stálosti svetelného toku.

Bez prachu, bez korózie

Špeciálny povrchový materiál, na ktorom sa neusádza prach a ktorý nekoroduje, minimalizuje zachytávanie prachu na tomto zapustenom svetidle a zaisťujú dlhú životnosť výrobku.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Chrómová
- Materiál: Syntetický materiál

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Jednoduchá výmena žiarovky: áno
- Integrované LED: Nie
- Vyrobené len pre LED svietidlá: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,112 kg
- Dĺžka výrezu: 7.0 cm
- Šírka výrezu: 7.0 cm
- Výška: 4,2 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 30 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: –
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-04-28
Verzia: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com