


# PHILIPS

Stropné/nástenné bodové  
svietidlo Paisley, 2x

Stropné/nástenné bodové  
svietidlá

Bez žiarovky

Biela



50572/31/PN



## Radost' zo života v danej chvíli

Philips my Living Contemporary je rad elegantných bodových svietidiel s kvalitným osvetlením, ktoré sa hodia k moderným štýlom, trendom a spôsobom života.

### Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Dokonalý lúč svetla pre zvýrazňujúce osvetlenie

### Navrhnuté pre domácu kanceláriu

- Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru
- Prírodné a zreteľné tvary

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály



# Hlavné prvky

## Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

## Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Dokonalý svetelný lúč na zvýrazňujúce osvetlenie. Toto bodové svetidlo Philips vytvára dokonalý svetelný lúč na zvýrazňujúce osvetlenie (žiarovka s päticou GU10 nie je súčasťou balenia). Pomocou zväzku svetelných lúčov môžete nechať vyniknúť každý detail alebo prvok vo svojom interieri.

## Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru

Toto bodové svetidlo Philips, plne funkčné a súčasne veľmi elegantné, dodá každej miestnosti vášho interiéru elegantný nádych.

## Prírodné a zreteľné tvary

Mäkké prechody a zakrivené línie definujú nadčasový dizajn radu myLiving od spoločnosti Philips. Bodové svetidlá myLiving, praktické a elegantné, sú nenápadné a dokonale zapadnú do každého moderného interiéru.

## Vysokokvalitné materiály

Toto svetidlo je zhotovené z vrstvených vysokokvalitných materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: Nie

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,645 kg
- Celková výška: 92 mm
- Celková dĺžka: 240 mm
- Celková šírka: 118 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: No bulb included
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5,5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

#### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696164662
- Netto hmotnosť: 0,65 kg
- Brutto hmotnosť: 0,85 kg
- Výška: 11,7 cm
- Dĺžka: 11,3 cm
- Šírka: 33,4 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.669

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)