


PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Pongee

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna



50581/30/PN



Radost' zo života v danej chvíli

Philips my Living Contemporary je rad elegantných bodových svetidiel s kvalitným osvetlením, ktoré sa hodia k moderným štýlom, trendom a spôsobom života.

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Dokonalý lúč svetla pre zvýrazňujúce osvetlenie

Navrhnuté pre domácu kanceláriu

- Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru
- Prírodné a zreteľné tvary

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Dokonalý svetelný lúč na zvýrazňujúce osvetlenie. Toto bodové svetidlo Philips vytvára dokonalý svetelný lúč na zvýrazňujúce osvetlenie (žiarovka s päticou GU10 nie je súčasťou balenia). Pomocou zväzku svetelných lúčov môžete nechať vyniknúť každý detail alebo prvok vo svojom interiéri.

Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru

Toto bodové svetidlo Philips, plne funkčné a súčasne veľmi elegantné, dodá každej miestnosti vášho interiéru elegantný nádych.

Prírodné a zreteľné tvary

Mäkké prechody a zakrivené línie definujú nadčasový dizajn radu myLiving od spoločnosti Philips. Bodové svetidlá myLiving, praktické a elegantné, sú nenápadné a dokonale zapadnú do každého moderného interiéru.

Vysokokvalitné materiály

Toto svetidlo je zhotovené z vrstvených vysokokvalitných materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spáľňa, Obývacia izba, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,345 kg
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 138 mm
- Celková šírka: 100 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: No bulb included
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5,5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696164785
- Netto hmotnosť: 0,35 kg
- Brutto hmotnosť: 0,47 kg
- Výška: 17 cm
- Dĺžka: 11,1 cm
- Šírka: 15,1 cm



Dátum vydania:
2025-08-03
Verzia: 0.678

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com