

PHILIPS

Stropné/nástenné bodové
svietidlo Runner, 2×

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Biela



53092/31/12



Vysokokvalitné bodové svietidlo bez žiarovky

Toto dvojité bodové svietidlo v industriálnom štýle je malé, štíhle a jednoduché. Dokonale sa hodí do každého moderného interiéru. Biele hliníkové teleso skvele dopĺňa svetelný zdroj. Výrazný dekoratívny prvok s otočným svetelným zdrojom.

Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Nastaviteľná bodová hlavica na zaistenie maximálnej flexibility

Hlavné prvky

Jednoducho nastaviteľná bodová hlavica

Nastaviteľná bodová hlavica je určená na nasmerovanie svetla tam, kde ho najviac potrebujete.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov
- Farba telesa: Biela

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Produkt namontujte mimo dosahu rúk: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,825 kg
- Výška: 10,9 cm
- Dĺžka: 30,5 cm
- Šírka: 9,0 cm
- Celková výška: 109 mm
- Celková dĺžka: 305 mm
- Celková šírka: 90 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: No bulb included
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Svetidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) triedy: A++ až E
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 20W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 20
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Počet svetelných zdrojov: 2
- Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291487944
- Netto hmotnosť: 0,83 kg
- Brutto hmotnosť: 0,95 kg
- Výška: 31,6 cm
- Dĺžka: 10,2 cm
- Šírka: 10,9 cm



Dátum vydania:
2026-06-27
Verzia: 0.530

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com