

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Star, 2x

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

2 200 – 2 700 K




Biela

Stmievateľné; WarmGlow

Jednoduchá montáž so
systémom ClickFix



56242/31/P0



Čím viac stlmíte intenzitu, tým je svetlo teplejšie

Zmeňte atmosféru v miestnosti, aby lepšie vyhovovala tomu, čo práve robíte. Bodové svetidlá LED Philips WarmGlow môžete plynule stlmiť na požadovanú úroveň – od funkčného jasného svetla po príjemné hrejivé svetlo. Čím viac svetlo stlmíte, tým je hrejivejšie.

Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- ClickFix – jednoduchá montáž
- Získajte kvalitný LED svetelný zdroj a zároveň šetrite energiu
- Životnosť svetidla až 30 rokov používania
- Žiarivé svetlo okamžite po zapnutí
- Vysoký svetelný výkon – 1000 lúmenov
- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí
- Integrované LED svetidlo
- 5-ročná záruka pre pocit istoty

Univerzálne osvetlenie pre každý moment vášho dňa

- Zmeňte atmosféru otočením stmievacieho spínača

Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou
- Nastaviteľná bodová hlavica na zaistenie maximálnej flexibility
- Dokonalý lúč svetla pre zvyrazňujúce osvetlenie

Hlavné prvky

ClickFix – jednoduchá montáž



Bodové svetlo si jednoducho nainštalujete sami. Vďaka systému ClickFix nebudete potrebovať pomoc druhej osoby. Jednoducho upevníte držiak na strop, pripojíte vodiče, zacvaknete a súčasne zaistíte svietidlo.

Energeticky úsporný LED svetelný zdroj

LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Ak si kúpite svietidlo Philips LED, začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

Životnosť až 30 rokov

LED svietidlá vydržia dlhšie, vďaka čomu sa vyhniete problémom s častými výmenami svetelných zdrojov. To výrazne znižuje množstvo odpadu a súčasne v dlhodobom horizonte šetrí peniaze.

Okamžite jasné svetlo

V prípade bodových svietidiel Philips LED nemusíte čakať. Ihneď po zapnutí svietia naplno. Ich teplé biele svetlo verne napodobňuje žiarovku a okamžite vytvorí príjemnú atmosféru.

Vysoký svetelný výkon – 1000 lúmenov

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuže. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Integrované LED svietidlo

Toto bodové svietidlo sa vyznačuje vysoko kvalitným svetlom z integrovaných LED svetelných zdrojov s optimálnym svetelným výkonom.

5-ročná záruka

Všetky naše bodové svetlá sú vytvorené s dôrazom na trvácnosť. Poskytujeme plnú 5-ročnú záruku na kompletný výrobok, čím máte zaistené, že si užijete kvalitné osvetlenie každý deň po dlhú dobu.

Stmievateľné svetlo WarmGlow

Zmeňte atmosféru vo svojej izbe tak, aby zodpovedala tomu, čo práve robíte. Pomocou bodových svetiel LED Philips WarmGlow vám na vytvorenie dokonalej atmosféry stačí otočiť stmievacím spínačom. Stmievanie je plynulé od funkčného jasného svetla s teplotou 2700 K po príjemné teplé svetlo s teplotou 2200 K. Čím viac svetlo stlmíte, tým bude teplejšie.

Materiály vysokej kvality

Toto bodové svietidlo je zhotovené z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý skrášli a rozžiari vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Jednoducho nastaviteľná bodová hlavica

Nastaviteľná bodová hlavica je určená na nasmerovanie svetla tam, kde ho najviac potrebujete.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Vďaka tradičnému širokému (40°) uhlu svetelného výstupu je toto bodové svietidlo LED vhodné na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Je ideálne na použitie v kuchyniach, obývačkách a jedálňach.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,530 kg
- Celková výška: 85 mm
- Celková dĺžka: 240 mm
- Celková šírka: 70 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1000
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Jemné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 11.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 2

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696154632
- Netto hmotnosť: 0,53 kg
- Brutto hmotnosť: 0,58 kg
- Výška: 29,8 cm
- Dĺžka: 11,3 cm
- Šírka: 11,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-11
Verzia: 0.717

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com